

Električna priključna plošča VAVE-L1-1L4-LR

Številka dela: 566729

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zaščita pred zamenjavo polov	za delovno napetost
Dodatne funkcije	Odpravljanje iskrenja Znižanje držalnega toka
Prikaz stanja signala	LED
Imenska delovna napetost DC	24 V
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Stopnja umazanije	3
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	33,5 g
Presek priključka	0,14 mm ²
Električni priključek	Vrvica
Dolžina kabla	5 m
Zaključki žic	Kabelski čevelček
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	Zaponka
Barva ohišja	črna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PA