


Podložni profil HMIA-E10- -

Številka dela: 566894

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Največja dolžina profila	3000 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Teža izdelka glede na dolžino	3.2 000015
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material adapterja	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Material vijakov	jeklo