


ASI-modul CACF-BT-AS

Številka dela: 567035
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2021. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	46 mm x premer 19 mm
Prikazi statusa	Zelena LED AS-i napetost > 26V Rumena LED AS-i napetost > 18,5V
Obratovalna napetost	AS-i napetost 30 V DC
Poraba toka	10 mA
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-25 ... 75 °C
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	0 ... 55 °C
Fieldbus vmesnik, priključna tehnika	AS-i ploščat kabel / AS-i okrogel kabel
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS