


# Cev iz umetne mase PEN-U

Številka dela: 567448

FESTO

Upoštevajte prosim minimalno količino naročanja.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	5/8
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Pogoji testiranja cevi	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14,4 ... 58 Psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda, skladna z izjavo proizvajalca na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-22 ... 140 °F
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 5/8"
Barva	modra rjava rumena zelena naravno rdeča črna srebrna bela
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	PE