

# Cev iz umetne mase PLN-U

Številka dela: 567449

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø v palcih	5/8
Od temperature odvisen delovni tlak	-14,4 psi...203 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-:] Voda v skladu z izjavo proizvajalca na naslovu <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> .
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-22 °F...178 °F
Barva	modra rjava rumena zelena naravno rdeča črna srebrna bela
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PE