


# Linearni pogon DGC-40- -HD-

Številka dela: 567549

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	1 mm...3500 mm
Premer bata	40 mm
Blaženje	Blažilnik, trda karakteristika blažilnik, mehka karakteristika
Položaj vgradnje	poljubno
Vodilo	Kroglično obtočno vodilo
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Različice	zaščiteno kroglično obtočno vodilo dodatni drsnik, standarden, levo dodatni drsnik, standarden, desno
Delovni tlak	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Način delovanja	dvosmerno delovanje
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	754 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	754 N
Premikajoča se masa	6,18 kg
Premikajoča se masa pri hodu 0 mm	20,5 kg
Pribitek teže na 10 mm hoda	0,199 kg
Način pritrditve	z opremo
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnil	NBR TPE-U (PU)