

# Cev iz umetne mase PUN-H-5/16-SI-150-CB

Številka dela: 567941

FESTO

dovoljen v živilski industriji (obstoje v hidrolizi)  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



## Podatkovni list

| Značilnost                                   | Vrednost                                |
|--|---|
| Zunanji premer, cole                         | 5/16                                    |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok       | 0,121 Fuß                               |
| Min. polmer krivljenja                       | 0,065 Fuß                               |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -14,4 ... 145 Psi                       |
| Delovni medij                                | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij    | Možno obratovanje z naoljevanjem        |
| Neoporečnost za živila                       | skladno z deklaracijo proizvajalca      |
| Temperatura okolice                          | -31 ... 145 °F                          |
| Masa izdelka glede na dolžino                | 0,31 oz/ft                              |
| Barva  | srebrna                                 |
| Trdota v Shore                               | D 52 +/-3                               |
| Opomba o materialu                           | Ustreza RoHS<br>Brez bakra in PTFE      |
| Informacije o materialu cevi                 | TPE-U(PU)                               |