

# Cev iz umetne mase PUN-H-5/8-SI-150-CB

Številka dela: 567944

FESTO

dovoljen v živilski industriji (obstojen v hidrolizi)  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	5/8
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	0,288 Fuß
Min. polmer krivljenja	0,125 Fuß
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14,4 ... 145 Psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Neoporečnost za živila	skladno z deklaracijo proizvajalca
Temperatura okolice	-31 ... 145 °F
Masa izdelka glede na dolžino	1,38 oz/ft
Barva	srebrna
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)