


Priključna letev VABM-B6-E-N14-2

Številka dela: 568185

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	21 mm
Maks. število ventilskih mest	2
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Maks. pritezni moment montaže na H-letev	1,5 Nm
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	2 Nm
Maks. pritezni moment stenske montaže	5 Nm
Masa izdelka	270 g
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	NPT1/8-27
Pnevmatični priključek 1	NPT1/4-18
Pnevmatični priključek 3	NPT1/4-18
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje