

Cev iz umetne mase PLN-3/8-BL-150-CB

Številka dela: 569917

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø v palcih	3/8
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	0,187 Čevelj
Najmanjši polmer upogibanja	0,115 Čevelj
Od temperature odvisen delovni tlak	-14,4 psi...203 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda v skladu z izjavo proizvajalca na naslovu www.festo.com .
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-22 °F...176 °F
Teža izdelka glede na dolžino	oz/ft
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 3/8" "
Barva	modra
Trdota po Shoru	D 52 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PE