

Električna priključna plošča CAPC-F1-E-M12

Številka dela: 570042

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Dimenzije Š x D x V | 50 mm x 148 mm x 28 mm |
| Vmesnik področnega vodila | 2 x 5-polna puša M12 |
| Območje delovne napetosti DC | 18 Volt...30 Volt |
| Največje tokovno napajanje | 4 A |
| Nazivna delovna napetost DC | 24 Volt |
| Odobritev | c UL us - Listed (OL) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Temperatura skladiščenja | -20 °C...70 °C |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Stopnja zaščite | IP65 IP67 |
| Temperatura okolice | -5 °C...50 °C |
| Teža izdelka | 85 g |
| Dolžina kabla | 20 m |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material ohišja | PA |