



Mini-vodilo DGSL-N-25-30-EA

Številka dela: 570247
Izdelek, ki se opušča

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	30 mm
Nastavljivo območje končne lege / dolžina spredaj	11,5 mm
Nastavljivo območje končne lege / dolžina zadaj	5,5 mm
Premer bata	32 mm
Način delovanja pogonske enote	Jarem
Dušenje	kratki elastični dušilni obroči/plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglično vodilo
Konstruksijska zgradba	Jarem Bat Batnica Drnsnik
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar
Maks. hitrost	0,8 m/s
Ponovljivost	0,3 mm
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Udarne energija v končnih legah	0,55 Nm
Dolžina dušenja	1,3 mm
Maks. sila Fy	4.205 N
Maks. sila Fz	4.205 N
Maks. moment Mx	100 Nm
Maks. moment My	60 Nm
Maks. moment Mz	60 Nm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	415 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	483 N
Premikajoče se mase	1.115 g
Masa izdelka	2.904 g
Alternativni priključki	glej risbo izdelka
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek	1/8 NPT
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	HNBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno