


# Modul meh EADB-V1-40-S401-500

Številka dela: 570270

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	57 mm
Velikost	40
Območje giba	401 ... 500 mm
Podaljšanje batnice	135 mm
Oblika	okrogel
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Sklop meha z združenim izpuhom
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3
Odpornost na medije	Prah Odrezki Olja Masti Bencin
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Premikajoče se mase	154 g
Masa izdelka	227 g
Način pritrditve	zdrsen z navojnim zatičem
Pnevmatični priključek	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacija o materialu: adapterske komponente	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacija o materialu: meh	NBR
Informacija o materialu navojnega zatiča	visokolegirano jeklo, nerjavno