

Cev iz umetne mase PUN-V0-4X1-SW-C

Številka dela: 570349

FESTO

z zaviranjem gorenja



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	4 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	20 mm
Notranji premer	2 mm
Min. polmer krivljenja	10 mm
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 0,7 MPa -0,95 ... 7 bar -13,775 ... 101,5 psi
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 145 psi
Opozorilo o obratovalnem tlaku	Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C
Dovoljenje	TÜV
Certifikat izdajnega oddelka	B 013277 0506 00
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
Test gorljivosti materiala	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-35 ... 60 °C
Opomba za temperaturo okolice	For unpressurised use up to 90 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,012 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 4 mm
Barva	črna
Opozorilo o barvi	odstopanje standardne barve zaradi zaščite pred gorenjem
Trdota v Shore	D 54 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	TPE-U(PU)