

Cev iz umetne mase PAN-MF-12X1,5-SW

Številka dela: 570361

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	12 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	70 mm
Notranji premer	9 mm
Min. polmer krivljenja	50 mm
Ustreza standardu	DIN 73378-PA12-PHL
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1,9 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 19 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 275,5 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Mineralno olje
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-60 ... 100 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,051 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 12 mm
Barva	črna
Trdota v Shore	D 65 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	Poliamid 12