

Končna plošča VMPAL-EPL-CPX

Številka dela: 570783

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	40 mm
Dolžina	107.3 mm
Največje število ventilskih mest	32
Zgradba ventilskega otoka	možnost kombiniranja različno velikih ventilov
Največje število ventilskih tuljav	32
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Krmilni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Nazivna delovna napetost DC	24 Volt
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP67
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	130 g
Električni priključek 1, funkcija	področno vodilo
Električni priključek 1, vrsta priključka	vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	notranji za CPX
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material končne plošče	aluminijeva tlačna litina Ojačan PA