


# Magnetna tuljava VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME

Številka dela: 570785

FESTO

za sistem tuljave F10, metričen kabelski priključek, 24 V DC in AC, zalit okrov, povečana varnost.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Interna varovalka	Varovalka
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristika tuljave	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, moč 3,5 VA
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
ATEX kategorija plin	II 2G
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex e mb II T6, T5
ATEX kategorija prah	II 2D
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex tD A21 IP65 T80°C, T95°C
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
Temperatura EX odporne okolice	T5, T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Certifikat izdajnega oddelka	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
Vrsta zaščite	IP65
Masa izdelka	580 g
Električni priključek	Okvir s sponkami, navoj kabelske uvodnice M20x1,5
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Material, magnetna tuljava	PA Jeklo