


Baterijski blok FED-400

Številka dela: 570864
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vgradna globina	56 mm
Višina	109 mm
Dolžina	149 mm
Maks. debelina prednje plošče	5 mm
Uporabniški spomin	2 Mbyte
Ura v realnem času	da
Seznam dogodkov	256
Sprejemni spomin	32 kByte
Alarmi	1.024
Odstopanje ure v realnem času	130 s / mesec
Število barv	256
Prikaz	TFT barva
Lastnosti displeja	Touchscreen
Velikost displeja	4,3"
Backup baterija	3 V / 270 mA litij
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Ločljivost displeja	480x272 pikselov
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	0,4 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 spredaj, IP20 zadaj
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Masa izdelka	1.000 g
AUX vmesnik	Sub-D 9-polni Priključnica
PC vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Vtič
Programirni vmesnik	9,6 - 38,4 kBd
PLC vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Vtič
USB vmesnik	da
Ethernet-vmesnik	100 MBd
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Softver za programiranje	FED Designer 6.09 ali višji