



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Masa izdelka	60 g
Opozorilo glede vmesnika Fieldbus	PROFINET LWL
Specifikacija Ethernet kabla	Optični vodnik Polimerno vlakno 980/1000µm Premer posamezne žile: 2,2 mm
Dovoljen premer kabla	6,5 ... 9,5 mm
Vrsta zaščite	IP65 IP67 po IEC 60529
Temperatura okolice	-40 ... 70 °C
Temperatura skladiščenja	-40 ... 70 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	cinkova tlačna litina nikljan
Material, tesnilo	NBR TPE