

Cev iz umetne mase

PAN-M-8X1-GN

Številka dela: 572088

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Zunanji premer | 8 mm |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok | 50 mm |
| Notranji premer | 6 mm |
| Min. polmer krivljenja | 35 mm |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 26 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura okolice | -60 ... 100 °C |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,022 kg/m |
| Barva | zelena |
| Trdota v Shore | D 65 +/-3 |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu cevi | Poliamid 12 |