


Kabelska vtičnica NEFU-X24F-M12G4

Številka dela: 572226
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	36 mm
Višina	40 mm
Dolžina	40 mm
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Masa izdelka	30 g
Vmesnik Fieldbus	Vtič, M12x1, 4-polni, A-kodiran
Obratovalna napetost DC AS-Interface-a	26,5 ... 31,6 V
Imenska obratovalna napetost DC AS-Interface-a	26,5 V
Obratovalna napetost, napetost bremena	20,4 ... 26,4 V
Imenska obratovalna napetost DC, bremenska napetost	24 V
Vrsta zaščite	IP65 v montiranem stanju po IEC 60529
Temperatura okolice	-25 ... 75 °C
Temperatura skladiščenja	-25 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PA
Material, pokrov	PA