


# Kabelska vtičnica NEFU-X24F-1-M12G4

Številka dela: 572227  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	36 mm
Višina	40 mm
Dolžina	40 mm
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Masa izdelka	60 g
Vmesnik Fieldbus	Vtič, M12x1, 4-polni, A-kodiran
Obratovalna napetost DC AS-Interface-a	26,5 ... 31,6 V
Imenska obratovalna napetost DC AS-Interface-a	26,5 V
Obratovalna napetost, napetost bremena	20,4 ... 26,4 V
Imenska obratovalna napetost DC, bremenska napetost	24 V
Vrsta zaščite	IP65 v montiranem stanju po IEC 60529
Temperatura okolice	-25 ... 75 °C
Temperatura skladiščenja	-25 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PA
Material, pokrov	PA