


Vozlišče Bus CPX-M-FB20

Številka dela: 572334
Izdelek, ki se opušča

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. povezovalni blok) 100 mm x 110 mm x 130 mm
Vmesnik Fieldbus	(Rugged Line FO conn. ,input) Rugged Line LWL povezava, dovodna
Diagnoza, specifična za napravo	Kanalno in modulno orientirana diagnoza - prenizka napetost modulov - diagnostični pomnilnik
Parametriziranje	- diagnostično obnašanje - odgovor, varen na napako - forsiranje kanalov - namestitev signala - sistemski parameter
Dodatne funkcije	Parametriranje modula in sistema z upravljalno napravo Status sistema je možno prikazati s podatki o procesu Dodatni diagnostični vmesnik za upravljalne naprave
Krmilni elementi	DIL-stikala
Hitrost prenosa	500, 2000 kBit/s
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Tipično 90 mA
Imenska delovna napetost DC	24 V
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	1.070 g
Maks. adresirna količina izhodov	12 Byte
Maks. adresirna količina vhodov	12 Byte
Protokol	Interbus
Prikaz z LED odvisen od vodila Bus	BA: Bus aktiven FO1: Fiber Optic 1 FO2: Fiber Optic 2 RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable UL: obratovalna napetost
Prikaz z LED odvisen od izdelka	M: spremeni, parametriranje SF: sistemska napaka US1: napajanje elektronike, napajanje senzorjev US2: bremensko napajanje
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	Aluminij