

Priključna letev VABM-L1-14G-G14-12-GR

Številka dela: 573496

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|-----------------------------------|
| Dimenzija rastra | 16 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število ventilknih mest | 12 |
| Dovoljenje | c UL us - Recognized (OL) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 1.767 g |
| Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14 | M5 |
| Priključek krmilnega izpuha 82/84 | M5 |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 5 | G1/4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna letev | Aluminijeva litina za kovanje |