

Priključna letev

VABM-L1-14W-G14-20-GR

Številka dela: 573509

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|-----------------------------------|
| Dimenzija rastra | 16 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število ventilkih mest | 20 |
| Dovoljenje | c UL us - Recognized (OL) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP klasifikacija po CD-0033 | F1a |
| Stopnja čistega prostora | ISO razred 6 |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 2.455 g |
| Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14 | M5 |
| Priključek krmilnega izpuha 82/84 | M5 |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 4 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 5 | G1/4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna letev | Aluminijeva litina za kovanje |