


Napajalni modul VMPAL-SP-QS8

Številka dela: 573645

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	23.2 mm
Dolžina	107.3 mm
Integrirana funkcija	z električno povezavo
Zgradba ventilskega otoka	možnost kombiniranja različno velikih ventilov
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Krmilni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	50 g
Pnevmatični priključek 1	za zunanji Ø gibke cevi 8 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material napajalnega modula	gnetna aluminijeva zlitina Ojačan PA