

Multipol vtičnica NECA-S1G9-P9-MP5

Številka dela: 573695

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Teža izdelka	60 g
Električni priključek 1	doza Sub-D, 9-polna
Električni priključek 2	Vijačna sponka, 9-polna
Območje delovne napetosti DC	21.6 Volt...26.4 Volt
Nazivna delovna napetost DC	24 Volt
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	1 A
Dovoljen premer kabla	5 mm...10 mm
Prečni prerez priključka	0.34 000013...1 000013
Napotek glede prečnega prereza priključka	0,34–0,5 mm ² pri uporabi zaključnih žilnih tulc
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	95 % brez kondenzacije
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material ohišja	Ojačan PA
Material pokrivne matice	Medenina
Material vijakov	jeklo
Material tesnil	NBR