

Električna priključna plošča VAVE-L1-1R8-LR

Številka dela: 573920

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zaščito pred obrnjeno polariteto	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje obloka Zmanjšanje držalnega toka
Prikaz stanja signala	LED
Nazivna delovna napetost DC	24 Volt
Odpornost proti udarni napetosti	0.8 kV
Stopnja umazanosti	3
Odobritev	RCM Mark
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Položaj vgradnje	poljubno
Največji pritezni moment	0.27 Nm
Teža izdelka	3.2 g
Električni priključek	3-polni/2-polni M8/- Vtič/doza
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	na magnetni ventil s samoreznim vijakom
Barva ohišja	črna
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	PA
Material tesnil	EPDM
Material ohišja	PA
Material vijakov	poboljšano jeklo