

Električna priključna plošča VAVE-L1-1VK8-LP

Številka dela: 573943

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Lastnost voda	za statične aplikacije
Zaščito pred obrnjeno polariteto	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje obloka
Prikaz stanja signala	LED
Nazivna delovna napetost DC	12 Volt 24 Volt
Odpornost proti udarni napetosti	0.8 kV
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Položaj vgradnje	poljubno
Največji pritezni moment	0.27 Nm
Najmanjši polmer upogibanja kabla	34 mm
Teža izdelka	47 g
Električni priključek	2-polni/2-žilni kotna doza/kabel štirikotna oblika/odprt konec
Zgradba kabla	2 x 0,25 mm ²
Premer kabla	3.4 mm
Toleranca, premer kabla	± 0,1 mm
Dolžina kabla	2.5 m
Konci žil	Kabelska tulka
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	na magnetni ventil s samoreznim vijakom
Barva ohišja	črna
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	PA
Material tesnil	EPDM
Material ohišja	PA
Material kabelskega plašča	TPV

Značilnost	Vrednost
Material vijakov	poboljšano jeklo