

Interaktivna upravljalna enota CDPX-X-A-W-13

Številka dela: 574413
Izdelek, ki se opuša

FESTO

Upravljalna enota 13" širok zaslon, na dotik.

Tip, ki se opuša. Dobavljen do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vgradna globina	56 mm
Višina	267 mm
Dolžina	336 mm
Maks. debelina prednje plošče	4 mm
Ura v realnem času	da
Seznam dogodkov	2.048
Sprejemni spomin	32 Kilobyte
Strani	1.000
Tagi	10.000
Widgets	2.000
Objekti na eni strani	2.000
Uporabnik	50
Istočasni poskusi dostopa odjemalca	4
Blažilnik trenda	30
Krivulje na Trend Widget	5
Recepti	32
Parametrirni stavki na recept	32.000
Blažilnik dogodka	4
Dogodki na blažilnik dogodka	2.048
Alarmi	2.000
Velikost datoteke Java skripte na stran	8 Kilobyte
Velikost projekta	30
Scheduler	30
Podprti PLC protokoli	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odstopanje ure v realnem času	130 s / mesec
Število barv	64 k
Število sistemskih LED	1
Prikaz	TFT barva
Lastnosti displeja	Touchscreen
Velikost displeja	13,3"
Backup baterija	Li baterija, s ponovnim polnjenjem
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Ločljivost displeja	WXGA, 1280x800 Pixel
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	1,2 A
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)

Značilnost	Vrednost
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 spredaj, IP20 zadaj
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	2.800 g
PLC vmesnik	Ethernet RS485
USB vmesnik	da
Utor za SD karto	1
Ethernet-vmesnik	RJ45 10/100 MBd
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Softver za programiranje	Designer Studio