

# Priključna letev

## VABM-L1-18W-G38-7

Številka dela: 574472

FESTO



### Podatkovni list

| Značilnost                                 | Vrednost                              |
|--|---------------------------------------|
| Dimenzija rastra                           | 19 mm                                 |
| Maks. število ventilskih mest              | 16                                    |
| Obratovalni tlak MPa                       | -0,09 ... 1 MPa                       |
| Obratovalni tlak                           | -0,9 ... 10 bar                       |
| Dovoljenje                                 | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK       | 2 - zmerna korozijska obremenitev     |
| LABS (PWIS) skladnost                      | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Maks. pritezni moment montaže na H-letev   | 1,5 Nm                                |
| Maks. pritezni moment, pritrditev ventila  | 1,18 Nm                               |
| Maks. pritezni moment stenske montaže      | 3 Nm                                  |
| Masa izdelka                               | 1.127 g                               |
| Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14 | M5                                    |
| Priključek krmilnega izpuha 82/84          | M5                                    |
| Pnevmatični priključek 1                   | G3/8                                  |
| Pnevmatični priključek 2                   | G1/4                                  |
| Pnevmatični priključek 3                   | G3/8                                  |
| Pnevmatični priključek 4                   | G1/4                                  |
| Pnevmatični priključek 5                   | G3/8                                  |
| Opomba o materialu                         | Ustreza RoHS                          |
| Material, priključna letev                 | Aluminijeva litina za kovanje         |