


# Linijski portal DHSL-0.5-DGC12-DGSL8

Številka dela: 574497

FESTO

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 0.5
Koristno breme	0 ... 0,5 kg
Pogon Z osi	DGSL-8
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Gib Z osi	0 ... 100 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	$\pm 0,01$ mm
Pogon Y osi	DGC-12
Vrsta pogona Y osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Y	1-krat
Gib Y osi	0 ... 1.900 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	$\pm 0,02$ mm