


# Linijski portal DHSL-4-DGC40S-DGSL16

Številka dela: 574509

FESTO

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 4
Koristno breme	0 ... 4 kg
Pogon Z osi	DGSL-16
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Gib Z osi	0 ... 150 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	$\pm 0,01$ mm
Pogon Y osi	DGC-40
Vrsta pogona Y osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Y	1-krat
Gib Y osi	0 ... 8.500 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	$\pm 0,02$ mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	$\pm 0,02$ mm