


Linijski portal DHSL-10-DGC32FAS-DGSL25

Številka dela: 574524

FESTO

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 10
Koristno breme	0 ... 10 kg
Pogon Z osi	DGSL-25
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Gib Z osi	0 ... 200 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	$\pm 0,01$ mm
Pogon Y osi	DGC-32-FA
Vrsta pogona Y osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Y	1-krat
Gib Y osi	0 ... 8.500 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	$\pm 0,02$ mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	$\pm 0,02$ mm