


Linijski portal DHSL-10-DGC32FAS-EGC80BS

Številka dela: 574528

FESTO

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 10
Koristno breme	0 ... 10 kg
Pogon Z osi	EGC-80-BS
Vrsta pogona Z osi	električen z vretenom
Vmesni položaj, os Z	poljuben
Gib Z osi	0 ... 1.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,02 mm
Pogon Y osi	DGC-32-FA
Vrsta pogona Y osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Y	1-krat
Gib Y osi	0 ... 8.500 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,02 mm