


Vtič
NECU-S1W9-C2-ACO
Številka dela: 574588

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	4-40 UNC-2B
Masa izdelka	59 g
Vmesnik Fieldbus	Sub-D, 9-polni, vtičnica
Električni priključek 1	Vtičnica, Sub-D, 9-polna
Električni priključek 2	Vijačna objemka, zaščiten
Hitrost prenosa	1 Mbit/s
Dopustni premer kabla	8 mm
Dovoljen premer kabla	8 mm
Presek priključka	0,14 ... 0,5 mm ²
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	75 % pri 25 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	Ojačan PC