


Vertikalna napajalna plošča VABF-L1-P3A3-M7

Številka dela: 574592

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	10.5 mm
Največje število ventilskih mest	1
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Odobritev	RCM Mark c UL us – Recognized (OL)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Največji pritezni moment za pritrditev ventila	0.45 Nm
Teža izdelka	220 g
Pnevmatični priključek 1	M7
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material plošče	Gnetna aluminijeva zlitina