



Časovo zakasnitveni ventil VZO-3-PK-3

Številka dela: 5754

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	2 mm
Način upravljanja	pnevmatično
Konstruktivna zgradba	sedežni ventil s povratno vzmetjo
Prekritje	negativno prekrivanje
Napotek glede prisilne dinamizacije	preklopna frekvenca vsaj 1/teden
Delovni tlak	2.5 bar...8 bar
Normalen nazivni pretok	60 l/min
Nastavljiv čas zakasnitve	0.25 s...5 s
Trajanje premora za ponastavitev	50 ms
Ponovljivost, nastavitev časa	± 0,5 s
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	150 g
Način pritrditve	izbirno: pritrditev na sprednjo ploščo na montažni okvir
Pnevmatični priključek	PK-3
Material ohišja	cinkova tlačna litina