


Vtič
NECU-M-S-A12G4-IS
Številka dela: 575719

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	38 g
Električni priključek	4-polni Vzmetna sponka M12x1 Vtič, raven
Kodiranje vtiča	A
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	4 A
Dovoljen premer kabla	4 ... 8 mm
Presek priključka	0,14 ... 0,5 mm ²
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-40 ... 85 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material, ohišje	cinkova tlačna litina nikljan
Material, vtični kontakti	Bron pozlačen