


Pritrdilni sklop SAMH-S-N8-S-MK

Številka dela: 575815

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnova	za T-utor
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Temperatura okolice	-40 °C...85 °C
Način pritrditve	zaskočitev fiksno privijačeno lahko se vstavi v utor od zgoraj
Največji pritezni moment	0.6 Nm
Teža izdelka	1.88 g
Material pokrivnega čepa	PA
Material vpenjalnega bloka	visoko legirano jeklo
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L