


Dolg vtično navojni priključek L QBLL-1/8-5/16-U-M

Številka dela: 576050

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | standardna |
| Nazivni premer | 0,236 " " |
| Vrsta tesnila na čepu za privitje | Prevleka |
| Zasnova | L-oblika, dolga dolžina |
| Velikost posode | 10 |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 000032...145 000032 |
| Pomorska klasifikacija | glej certifikat |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364 – cona III |
| Temperatura okolice | 0 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 1012 unča |
| Način pritrditve | zunanji šestrob SW14 |
| Pnevmatični priključek 1 | zunanji navoj R1/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | za zunanji Ø gibke cevi 5/16 " " |
| Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita | 32 °F...140 °F |
| Barva sprostilnega obroča | siva |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material ohišja | PBT |
| Material navojnega tesnila | NBR |
| Material sprostilnega obroča | POM |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi | visoko legirano nerjavno jeklo |