

Zaustavljalni valj DFSP-50-20-PS-PA

Številka dela: 576150

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Gib | 20 mm |
| Premer bata | 50 mm |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način delovanja | enosmerni vlečni |
| Konstruktivna zgradba | Bat Batnica Profilna cev |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Varovanje pred zasukom/vodilo | okrogla batnica |
| Obratovalni tlak MPa | 0,12 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak | 1,2 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozivna obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 80 °C |
| Dopustna udarna sila na izvlečeno batnico | 6.280 N |
| Dopustna prečna sila pri preklapljanju | 1.570 N |
| Maks. frekvenca takta | 5 Hz |
| Način pritrditve | s skozižno izvrtino z notranjim navojem s priborom po izbiri: |
| Pnevmatični priključek | G1/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, vezni vijak | Jeklo, cinkano |
| Material, pokrov | Aluminijeva litina za kovanje eloksiran |
| Material, tesnilo | TPE-U(PU) |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, valj | Jeklo, cinkano |
| Material, cev valja | Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran |