


Krmilni sistem CMCA

Številka dela: 576335
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Varnostna funkcija	Varnostni stop 1 (SS1)
Performančni nivo (PL)	Varna zaustavitev 1 (SS1) / kategorija 4, Performance Level e
Omrežna frekvenca	50 ... 60 Hz
Omrežna napetost AC	230/400 V
Imenska obratovalna napetost faz	3-fazni
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 % ne kondenzira
Temperatura okolice	5 ... 40 °C
Električni priključek	Vzmetna sponka
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS