

P-priključna letev VABM-B10-20-G38-7-P53

Številka dela: 576368

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Dimenzija rasterja | 22 mm |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Največje število ventilskih mest | 7 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teža izdelka | 437 g |
| Način pritrditve | s kotnikom za pritrditev |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/8 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priključne letve | Gnetna aluminijeva zlitina |