

Napajalna plošča VABF-B10-20-P1-G18

Številka dela: 576491

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment	1,4 Nm
Masa izdelka	13 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, napajalna plošča	Tlačno liti aluminij