


# Končna plošča VMPAC-EPL-MP-SD25

Številka dela: 576557

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Obratovalni tlak                     | -0,9 ... 8 bar                        |
| Krmilni tlak                         | 3 ... 8 bar                           |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364-B2-L                        |
| Temperatura okolice                  | -5 ... 50 °C                          |
| Masa izdelka                         | 246 g                                 |
| Pnevmatični priključek 3             | G3/8                                  |
| Pnevmatični priključek 5             | G3/8                                  |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS                          |
| Material, ohišje                     | Ojačan PA                             |