

# Kompaktni valj DPCS-16- -

Številka dela: 576883  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

| Značilnost                                | Vrednost                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gib                                       | 1 ... 30 mm                                                        |
| Premer bata                               | 16 mm                                                              |
| Dušenje                                   | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh                |
| Položaj vgradnje                          | poljuben                                                           |
| Način delovanja                           | dvosmerni<br>enosmerni                                             |
| Konstruktivna zgradba                     | Bat<br>Batnica<br>Cev valja                                        |
| Zaznavanje položaja                       | Brez<br>za približevalna stikala                                   |
| Obratovalni tlak                          | 1 ... 10 bar                                                       |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - Moderate corrosion stress                                      |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 80 °C                                                      |
| Udarna energija v končnih legah           | 0,1 J                                                              |
| Način pritrditve                          | po izbiri:<br>s skožno izvrtino<br>z navojem                       |
| Pnevmatični priključek                    | M5                                                                 |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS                                                       |
| Informacije o materialu pokrova           | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Informacije o materialu batnice           | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Informacije o materialu cevi valja        | Aluminijeva litina za kovanje                                      |