


Priključna plošča VMPA2-FB-APF-2-1-T0

Številka dela: 578864

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	46 mm
Dolžina	107.3 mm
Dimenzija rasterja	21 mm
Največje število ventilskih mest	2
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Krmilni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	185 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	aluminijeva tlačna litina