


Pnevmatična vrstna letev LT-2-PK-4-DA

Številka dela: 5869

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni tlak	0.1 bar...8 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	6 g
Pnevmatični priključek	vtični priključek PK-4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS