

## Cev iz umetne mase

### PU-4-BL

Številka dela: 6204

FESTO

za vijajčne priključke CK in CN, posebno fleksibilna in odporna na pregib, poliuretan (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).

Maksimalni tlak je dopusten pri maksimalni temperaturi.



## Podatkovni list

| Značilnost                                   | Vrednost                               |
|--|--|
| Zunanji premer                               | 6,1 mm                                 |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok       | 20 mm                                  |
| Notranji premer                              | 4 mm                                   |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 10 bar                       |
| Delovni medij                                | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Temperatura okolice                          | -35 ... 60 °C                          |
| Dovoljenje                                   | TÜV                                    |
| Masa izdelka glede na dolžino                | 0,021 kg/m                             |
| Barva  | modra                                  |
| Trdota v Shore                               | D 52 +/-3                              |
| Opomba o materialu                           | Brez bakra in PTFE<br>Ustreza RoHS     |
| Informacije o materialu cevi                 | TPE-U(PU)                              |